

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru || <http://mttd.nt-rt.ru>

Датчики растворенного кислорода

Встраиваемые оптические и полярографические датчики с высокими эксплуатационными характеристиками

Датчики концентрации растворенного кислорода, соответствующие санитарным требованиям, применяются на биофармацевтических и пищевых предприятиях для решения различных задач.

Датчики отличаются высокой точностью и стабильностью сигнала благодаря применению технологии цифрового управления датчиками (ISM®).

Средства диагностики ISM® способствуют составлению оптимальных графиков техобслуживания и достижению максимального выхода продукции в периодических и непрерывных процессах.

InPro 6050 полярографический датчик кислорода



Сточные воды с высоким содержанием грязи

+/- 1 % + 30 частей на миллиард

от 30 частей на миллиард до насыщения

InPro 6800 полярографический датчик кислорода



Широкая область применения в фармацевтической и химической промышленности, а также при производстве продуктов питания и напитков

+/- 1 % + 6 частей на миллиард

от 6 частей на миллиард до насыщения

InPro 6850i полярографический датчик кислорода



Широкая область применения в фармацевтической и химической промышленности, а также при производстве продуктов питания и напитков

+/-1 % + 6 частей на миллиард

от 6 частей на миллиард до насыщения

InPro 6860i оптический датчик кислорода



Биофармацевтическая промышленность / контроль процессов брожения с необходимостью частой стерилизации/автоклавирования

+/-1 % + 8 частей на миллиард

от 8 частей на миллиард до насыщения

InPro 6870i оптический датчик кислорода



Биофармацевтическая промышленность / контроль процессов брожения с необходимостью частой стерилизации/автоклавирования

+/-1 % + 8 частей на миллиард

от 8 частей на миллиард до насыщения

InPro 6960i оптический датчик кислорода



Стерильные/гигиеничные процессы в аэрировании сусл

+/-1 % + 8 частей на миллиард

от 8 до 25 частей на миллиард