

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtt@nt-rt.ru || <http://mttd.nt-rt.ru>

Принадлежности для ручных пипеток

Детали и принадлежности

Оснастите высокопроизводительные пипетки высококачественными принадлежностями Rainin. Все принадлежности, от средств хранения до удобной посуды, помогут получить максимальную отдачу от имеющихся пипеток.



Стойки и крепления для пипеток

Стойки необходимы для аккуратного хранения неиспользуемых пипеток. Удобная поворотная стойка CR-7 вмещает 7 ручных пипеток. К устойчивому основанию стойки CR-7 можно прикрепить адаптеры для размещения электронных пипеток.

Можно заказать как магнитные, так и немагнитные держатели для крепления к стене на любом свободном месте, когда пространство рабочего стола ограничено.



Фильтры

Фильтры защищают пипетки от коррозии и загрязнения. Они вставляются в ствол пипетки и предотвращают попадание жидкостей внутрь, не мешая работе и смене наконечников. Двусторонние фильтры применяются для стволов на 5 и 10 мл, для ствола на 20 мл требуется дополнительный фильтр.



Сосуды

Прочные полипропиленовые стерильные сосуды для реактивов можно использовать при работе как с одноканальными, так и с многоканальными пипетками. Входящие в комплект крышки складываются отдельной пачкой. Минимальная емкость сосудов – 75 мл, они имеют четкие мерные деления.



Сканер RFID и программное обеспечение LabX

Измените свой подход к калибровке и учету пипеток с помощью меток RFID, которыми оснащены пипетки XLS+. Вся необходимая информация о каждой пипетке в течение нескольких секунд появится на экране ПК. Сканер Rainin RFID и программное обеспечение LabX Direct Pipette-Scan гарантируют связь пользователя с каждой пипеткой XLS+, открывая практически неограниченные возможности.

6190-164



Фильтры

100 шт. для пипеток емкостью 5–10 мл

6190-165



Фильтры

1000 шт. для пипеток емкостью 5–10 мл

6190-221



Фильтры

100 шт. для пипеток емкостью 20 мл

6190-222



Фильтры

500 шт. для пипеток емкостью 20 мл

CR-7



Карусельная стойка RAININ

Pipet-Lite, RAININ Classic, E-Man, EDP-3, Pos-D

HU-A3



Адаптер для подвесных креплений и карусельной стойки.

Multichannel, EDP-3, E-Man, Pos-D

HU-M3



Магнитное подвесное крепление

Pipet-Lite, RAININ Classic, E-Man, EDP-3, Pos-D

HU-S3



Подвесные крепления на полки

Pipet-Lite, RAININ Classic, E-Man, EDP-3, Pos-D

LABX-PIPET

LabX Direct Pipette-Scan Software

RFID-KIT

Rainin RFID Kit includes RFID Reader and LabX Direct Pipette-Scan software

RFID-RDR

Rainin RFID Reader

RV-050



50 Резервуары для реагентов

Емкость 75 мл

RV-L25



25 Резервуары для реагентов

Емкость 75 мл