

Прецизионные весы ME NewClassic

Прецизионные весы ME – удобные и надежные весы, которые позволяют решить большинство производственных задач.

Надежная весовая ячейка и малое время стабилизации показаний делают весы ME лучшими в своем классе. Большая весовая платформа позволит взвесить самые различные образцы. Конструкция весов защищена от пыли и брызг жидкостей, что особенно важно для долгой эксплуатации весов в агрессивных средах.



Металлический корпус и легкость очистки

Прецизионные весы ME выполнены в металлическом корпусе, что обеспечивает их устойчивость к вибрациям и малое время стабилизации. Скругленные углы и гладкие поверхности позволяют легко очищать весы.

Большая платформа и легкая считываемость показаний

Благодаря большой весовой платформе вы взвесите даже крупногабаритные образцы. Весы ME оснащены жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой и крупными цифрами высотой 19 мм. Это позволит вам безошибочно считать результаты при любом освещении.

Передача данных

Весы оснащены встроенным интерфейсом RS232. Это позволяет протоколировать результаты в соответствии с ISO/ GxP. Результаты могут передаваться для печати на компактный матричный принтер или на ПК.

Встроенные режимы взвешивания

В меню весов встроено 10 различных режимов для более эффективного решения ваших задач:

- определение плотности
- счет штук
- динамическое взвешивание (например, для взвешивания животных или на взвешивания на борту корабля)
- статистика – определение средней массы, СКО
- взвешивание с допусками
- процентное взвешивание
- формулирование
- суммирование
- умножение результата на коэффициент
- передача данных на ПК


Дополнительные принадлежности

Для выполнения различных задач весы могут комплектоваться аксессуарами

- транспортировочный кейс
- пылевлагозащитный чехол
- аккумуляторный блок питания для автономной работы
- принтер
- выносной дисплей



Основные технические характеристики



Модель	ME103	ME203	ME303	ME403
НПВ	120 г	220 г	320 г	420 г
Дискретность	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг
Класс точности по ГОСТ Р 53228	(II) высокий	(II) высокий	(II) высокий	(II) высокий
Диаметр чаши	120 мм	120 мм	120 мм	120 мм
Калибровка	встроенная	встроенная	встроенная	встроенная
Время стабилизации (типичное)	2-3 с	2-3 с	2-3 с	2-3 с
Высота цифр дисплея	19 мм	19 мм	19 мм	19 мм
Полезная высота кожуха	170 мм	170 мм	170 мм	170 мм
Интерфейс	RS232	RS232	RS232	RS232
Встроенные режимы	10	10	10	10
Масса	4,6 кг	4,6 кг	4,6 кг	4,6 кг

Основные технические характеристики

Модель	ME1002	ME2002	ME3002	ME4002	ME4001
НПВ	1200 г	2200 г	3200 г	4200 г	4200 г
Дискретность	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг	0,1 г
Класс точности по ГОСТ Р 53228	(II) высокий	(II) высокий	(II) высокий	(II) высокий	(II) высокий
Размер чаши	180x180 мм	180x180 мм	180x180 мм	180x180 мм	180x180 мм
Калибровка	встроенная	встроенная	встроенная	встроенная	встроенная
Время стабилизации (типичное)	1 с	1 с	1 с	1 с	1 с
Высота цифр дисплея	19 мм	19 мм	19 мм	19 мм	19 мм
Интерфейс	RS232	RS232	RS232	RS232	RS232
Встроенные режимы	10	10	10	10	10
Масса	3,8 кг	3,8 кг	3,8 кг	3,8 кг	3,8 кг
Масса	4,6 кг	4,6 кг	4,6 кг	4,6 кг	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,

Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,

Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,

Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: mtt@nt-rt.ru

www.mtt.d.nt-rt.ru