

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Россия (495)268-04-70  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mttd.nt-rt.ru/> || [mtt@nt-rt.ru](mailto:mtt@nt-rt.ru)

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Весы платформенные<br>РВА430 | Внесены в Государственный реестр средств измерений<br>Регистрационный № <u>24302-04</u><br>Взамен № _____ |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Выпускаются по технической документации фирмы "Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH", Германия.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы платформенные РВА430 (далее – весы) предназначены для статического взвешивания грузов

Область применения - предприятия различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, научно-исследовательские и торговые организации.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов основан на преобразовании веса груза, прикладываемого к грузоприемной платформе (далее - ГПУ), в электрический сигнал, создаваемый весоизмерительным тензорезисторным датчиком (ВТД), дальнейшем преобразовании этого сигнала посредством аналого-цифрового преобразователя (АЦП) в цифровой вид для индикации.

Весы состоят из ГПУ и весового терминала (далее – терминал). ГПУ может иметь настольное или напольное исполнения. Рама и крышка ГПУ весов выполнены из нержавеющей стали.

Весы выпускаются в модификациях, отличающихся пределами взвешивания и размерами ГПУ.

В качестве терминала могут быть использованы: ID1+/-A, ID3-A, ID7-A, ID30, Panther, Puma, JagXtreme, Lynx, LynxBatch, Spider 1s, Spider 2s, Spider 3s, Spider SW, Spider BC, Spider FC. Весы с обозначением РВА430(х) комплектуются терминалами ID3sTx, ID7xx или ID7sx. При комплектации ГПУ весов модулем АЦП могут применяться терминалы ID1+/-, ID2, ID3, ID7, ID30, JagXtreme, L2-PT, MIRA-RT. Все терминалы обеспечивают возможность решения прикладных задач (суммирование массы, счет количества образцов, составление композиций) и автоматического ввода массы тары. Терминалы ID3, ID7, ID30, Spider 3s, Spider FC, JagXtreme имеют клавиши идентификации образцов. Терминал ID7 позволяет создавать многоуровневое меню пользователя, обеспечивающее быстрый выбор необходимых функций. Все терминалы имеют возможность установки двунаправленного интерфейса передачи данных RS232C. Терминалы могут комплектоваться термопечатающими устройствами GA46, а терминалы Spider - также принтером Sprinter. Терминалы Spider могут комплектоваться выносными дисплеями RS-PD.

Весы с терминалами ID1+/-A, ID3-A, ID7-A, Spider SW, Spider BC, Spider FC, Puma могут быть укомплектованы аккумуляторами для автономного питания весов.

Терминалы ID30 и JagXtreme представляют собой программируемые пользователем промышленные компьютеры, обеспечивающие функции индикации и обработки информации с расширенными возможностями сетевой передачи данных (при комплектации соответствующими контроллерами ArcNet, EtherNet).

Терминалы L2-PT и MIRA-RT стандартно оснащены встроенным принтером и имеют функцию расчета стоимости товара по введенным значениям цены за 1 кг и измеренному значению массы товара.

Программное обеспечение весов укомплектованных терминалами серии ID, Spider SW, Spider BC, Spider FC, JagXtreme, L2-PT и MIRA-RT позволяет дополнительно конфигурировать весы в двухинтервальном и трехинтервальном режимах с автоматическим переключением интервала взвешивания.

Дополнительно возможна комплектация весов различными кронштейнами крепления терминала к вертикальной поверхности и установки на штативе.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг                                                                                         | от 1 до 600 включ.                                                                                                                                          |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг                                                                                        | 20 е                                                                                                                                                        |
| Число поверочных делений (n) однодиапазонных весов, не более                                                                    | 6000                                                                                                                                                        |
| Число поверочных делений ( $n_i$ ) для i-го интервала многоинтервальных весов, не более                                         | 3000                                                                                                                                                        |
| Дискретность(d) и цена поверочного деления (е), кг                                                                              | $e=d$ для однодиапазонных весов<br>выбирается из ряда значений $\{1; 2; 5\} \cdot 10^k$ , где $k$ – целое число, при условии $500 \leq \text{НПВ}/e \leq n$ |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329                                                                                              | средний                                                                                                                                                     |
| Диапазон выборки массы тары, кг                                                                                                 | от 0 до НПВ включ.                                                                                                                                          |
| Порог чувствительности                                                                                                          | 1,4 е                                                                                                                                                       |
| Пределы допускаемой погрешности весов в однодиапазонном режиме при первичной поверке и в эксплуатации представлены в таблице 1. |                                                                                                                                                             |

Таблица 1

| Интервалы взвешивания      | Пределы допускаемой погрешности при: |              |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------|
|                            | первичной поверке                    | эксплуатации |
| до 500 е включ.            | $\pm 0,5 е$                          | $\pm 1,0 е$  |
| св. 500 е до 2000 е включ. | $\pm 1,0 е$                          | $\pm 2,0 е$  |
| св. 2000 е                 | $\pm 1,5 е$                          | $\pm 3,0 е$  |

Для двухинтервальных весов с терминалами серии ID, Spider SW, Spider BC, Spider FC, JagXtreme, L2-PT и MIRA-RT значения НПВ и НмПВ, границ интервалов взвешивания, дискретности (d), цены поверочного деления (е) и пределов допускаемой погрешности при первичной поверке и в эксплуатации для каждого интервала взвешивания приведены в таблице 2.

Таблица 2

| НПВ, кг | НмПВ, г | Границы интервалов взвешивания | d и e, г | Пределы допускаемой погрешности при, г: |                   |              |
|---------|---------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|
|         |         |                                |          | интервал взвешивания                    | первичной поверке | эксплуатации |
| 1       | 2       | 3                              | 4        | 5                                       | 6                 | 7            |
| 3       | 10      | до 1,5 кг включ.               | 0,5      | до 0,25 кг включ.                       | $\pm 0,25$        | $\pm 0,5$    |
|         |         |                                |          | св. 0,25 до 1 кг включ.                 | $\pm 0,5$         | $\pm 1,0$    |
|         |         |                                |          | св. 1 до 1,5 кг включ.                  | $\pm 0,75$        | $\pm 1,5$    |
|         |         | св. 1,5 кг                     | 1        | св. 1,5 до 2 кг включ.                  | $\pm 1,0$         | $\pm 2,0$    |
|         |         |                                |          | св. 2 кг                                | $\pm 1,5$         | $\pm 3,0$    |
| 6       | 20      | до 3 кг включ.                 | 1        | до 0,5 кг включ.                        | $\pm 0,5$         | $\pm 1,0$    |
|         |         |                                |          | св. 0,5 до 2 кг включ.                  | $\pm 1,0$         | $\pm 2,0$    |
|         |         |                                |          | св. 2 до 3 кг включ.                    | $\pm 1,5$         | $\pm 3,0$    |
|         |         | св. 3 кг                       | 2        | св. 3 до 4 кг включ.                    | $\pm 2,0$         | $\pm 4,0$    |
|         |         |                                |          | св. 4 кг                                | $\pm 3,0$         | $\pm 6,0$    |

Окончание таблицы 2

| 1   | 2    | 3                | 4   | 5                        | 6         | 7         |
|-----|------|------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|
| 15  | 40   | до 6 кг включ.   | 2   | до 1 кг включ.           | $\pm 1,0$ | $\pm 2,0$ |
|     |      |                  |     | св. 1 до 4 кг включ.     | $\pm 2,0$ | $\pm 4,0$ |
|     |      |                  |     | св. 4 до 6 кг включ.     | $\pm 3,0$ | $\pm 6,0$ |
|     |      | св. 6 кг         | 5   | св. 6 до 10 кг включ.    | $\pm 5,0$ | $\pm 10$  |
|     |      |                  |     | св. 10 кг                | $\pm 7,5$ | $\pm 15$  |
| 30  | 100  | до 15 кг включ.  | 5   | до 2,5 кг включ.         | $\pm 2,5$ | $\pm 5,0$ |
|     |      |                  |     | св. 2,5 до 10 кг включ.  | $\pm 5,0$ | $\pm 10$  |
|     |      |                  |     | св. 10 до 15 кг включ.   | $\pm 7,5$ | $\pm 15$  |
|     |      | св. 15 кг        | 15  | св. 15 до 20 кг включ.   | $\pm 10$  | $\pm 20$  |
|     |      |                  |     | св. 20 кг                | $\pm 15$  | $\pm 30$  |
| 60  | 200  | до 30 кг включ.  | 10  | до 5 кг включ.           | $\pm 5$   | $\pm 10$  |
|     |      |                  |     | св. 5 до 20 кг включ.    | $\pm 10$  | $\pm 20$  |
|     |      |                  |     | св. 20 до 30 кг включ.   | $\pm 15$  | $\pm 30$  |
|     |      | св. 30 кг        | 20  | св. 30 до 40 кг включ.   | $\pm 20$  | $\pm 40$  |
|     |      |                  |     | св. 40 кг                | $\pm 30$  | $\pm 60$  |
| 150 | 400  | до 60 кг включ.  | 20  | до 10 кг включ.          | $\pm 10$  | $\pm 20$  |
|     |      |                  |     | св. 10 до 40 кг включ.   | $\pm 20$  | $\pm 40$  |
|     |      |                  |     | св. 40 до 60 кг включ.   | $\pm 30$  | $\pm 60$  |
|     |      | св. 60 кг        | 50  | св. 60 до 100 кг включ.  | $\pm 50$  | $\pm 100$ |
|     |      |                  |     | св. 100 кг               | $\pm 75$  | $\pm 150$ |
| 300 | 1000 | до 150 кг включ. | 50  | до 25 кг включ.          | $\pm 25$  | $\pm 50$  |
|     |      |                  |     | св. 25 до 100 кг включ.  | $\pm 50$  | $\pm 100$ |
|     |      |                  |     | св. 100 до 150 кг включ. | $\pm 75$  | $\pm 150$ |
|     |      | св. 150 кг       | 100 | св. 150 до 200 кг включ. | $\pm 100$ | $\pm 200$ |
|     |      |                  |     | св. 200 кг               | $\pm 150$ | $\pm 300$ |
| 600 | 2000 | до 300 кг включ. | 100 | до 50 кг включ.          | $\pm 50$  | $\pm 100$ |
|     |      |                  |     | св. 50 до 200 кг включ.  | $\pm 100$ | $\pm 200$ |
|     |      |                  |     | св. 200 до 300 кг включ. | $\pm 150$ | $\pm 300$ |
|     |      | св. 300 кг       | 200 | св. 300 до 400 кг включ. | $\pm 200$ | $\pm 400$ |
|     |      |                  |     | св. 400 кг               | $\pm 300$ | $\pm 600$ |

Для трехинтервальных весов с терминалами серии ID, Spider SW, Spider BC, Spider FC, JagX-treme, L2-PT и MIRA-RT значения НПВ, НмПВ, границ интервалов взвешивания, дискретности (d), цены поверочного деления (e) и пределов допускаемой погрешности при первичной поверке и в эксплуатации для каждого интервала взвешивания приведены в таблице 3.

Таблица 3

| НПВ,<br>кг | НмПВ,<br>г | Границы интервалов<br>взвешивания | d и e,<br>г | Пределы допускаемой погрешности при, г: |                      |              |
|------------|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|
|            |            |                                   |             | интервал взвешивания                    | первичной<br>поверке | эксплуатации |
| 1          | 2          | 3                                 | 4           | 5                                       | 6                    | 7            |
| 3          | 4          | до 0,6 кг включ.                  | 0,2         | до 0,1 кг включ.                        | $\pm 0,1$            | $\pm 0,2$    |
|            |            |                                   |             | св. 0,1 до 0,4 кг включ.                | $\pm 0,2$            | $\pm 0,4$    |
|            |            |                                   |             | св. 0,4 до 0,6 кг                       | $\pm 0,3$            | $\pm 0,6$    |
|            |            | св. 0,6 до 1,5 кг включ.          | 0,5         | св. 0,6 до 1 кг включ.                  | $\pm 0,5$            | $\pm 1,0$    |
|            |            |                                   |             | св. 1 до 1,5 кг включ.                  | $\pm 0,75$           | $\pm 1,5$    |
|            |            | св. 1,5 кг                        | 1           | св. 1,5 до 2 кг включ.                  | $\pm 1,0$            | $\pm 2,0$    |
|            |            |                                   |             | св. 2 кг                                | $\pm 1,5$            | $\pm 3,0$    |
| 6          | 10         | до 1,5 кг включ.                  | 0,5         | до 0,25 кг включ.                       | $\pm 0,25$           | $\pm 0,5$    |
|            |            |                                   |             | св. 0,25 до 1 кг включ.                 | $\pm 0,5$            | $\pm 1,0$    |
|            |            |                                   |             | св. 1 до 1,5 кг включ.                  | $\pm 0,75$           | $\pm 1,5$    |
|            |            | св. 1,5 до 3 кг включ.            | 1           | св. 1,5 до 2 кг включ.                  | $\pm 1,0$            | $\pm 2,0$    |
|            |            |                                   |             | св. 2 до 3 кг включ.                    | $\pm 1,5$            | $\pm 3,0$    |
|            |            | св. 3 кг                          | 2           | св. 3 до 4 кг включ.                    | $\pm 2,0$            | $\pm 4,0$    |
|            |            |                                   |             | св. 4 кг                                | $\pm 3,0$            | $\pm 6,0$    |

Окончание таблицы 3

| 1   | 2    | 3                        | 4   | 5                        | 6         | 7         |
|-----|------|--------------------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|
| 15  | 20   | до 3 кг включ.           | 1   | до 0,5 кг включ.         | $\pm 0,5$ | $\pm 1,0$ |
|     |      |                          |     | св. 0,5 до 2 кг включ.   | $\pm 1,0$ | $\pm 2,0$ |
|     |      |                          |     | св. 2 до 3 кг включ.     | $\pm 1,5$ | $\pm 3,0$ |
|     |      | св. 3 до 6 кг включ.     | 2   | св. 3 до 4 кг включ.     | $\pm 2,0$ | $\pm 4,0$ |
|     |      |                          |     | св. 4 до 6 кг включ.     | $\pm 3,0$ | $\pm 6,0$ |
|     |      | св. 6 кг                 | 5   | св. 6 до 10 кг включ.    | $\pm 5,0$ | $\pm 10$  |
| 30  | 40   | до 6 кг включ.           | 2   | св. 10 кг                | $\pm 7,5$ | $\pm 15$  |
|     |      |                          |     | до 1 кг включ.           | $\pm 1,0$ | $\pm 2,0$ |
|     |      |                          |     | св. 1 до 4 кг включ.     | $\pm 2,0$ | $\pm 4,0$ |
|     |      | св. 6 до 15 кг включ.    | 5   | св. 4 до 6 кг включ.     | $\pm 3,0$ | $\pm 6,0$ |
|     |      |                          |     | св. 6 до 10 кг включ.    | $\pm 5,0$ | $\pm 10$  |
|     |      | св. 15 кг                | 10  | св. 10 до 15 кг включ.   | $\pm 7,5$ | $\pm 15$  |
| 60  | 100  | до 15 кг включ.          | 5   | св. 15 до 20 кг включ.   | $\pm 10$  | $\pm 20$  |
|     |      |                          |     | св. 20 до 30 кг включ.   | $\pm 15$  | $\pm 30$  |
|     |      |                          |     | св. 20 кг                | $\pm 15$  | $\pm 30$  |
|     |      | св. 15 до 30 кг включ.   | 10  | св. 2,5 до 10 кг включ.  | $\pm 2,5$ | $\pm 5,0$ |
|     |      |                          |     | св. 10 до 15 кг включ.   | $\pm 5,0$ | $\pm 10$  |
|     |      | св. 30 кг                | 20  | св. 30 до 40 кг включ.   | $\pm 7,5$ | $\pm 15$  |
| 150 | 200  | до 30 кг включ.          | 10  | св. 40 кг                | $\pm 20$  | $\pm 40$  |
|     |      |                          |     | св. 40 до 60 кг включ.   | $\pm 30$  | $\pm 60$  |
|     |      |                          |     | св. 60 до 100 кг включ.  | $\pm 50$  | $\pm 100$ |
|     |      | св. 30 до 60 кг включ.   | 20  | св. 100 кг               | $\pm 75$  | $\pm 150$ |
|     |      |                          |     | св. 30 до 40 кг включ.   | $\pm 20$  | $\pm 40$  |
|     |      | св. 60 кг                | 50  | св. 40 до 60 кг включ.   | $\pm 30$  | $\pm 60$  |
| 300 | 400  | до 60 кг включ.          | 20  | св. 60 до 100 кг включ.  | $\pm 50$  | $\pm 100$ |
|     |      |                          |     | св. 100 до 150 кг включ. | $\pm 75$  | $\pm 150$ |
|     |      |                          |     | св. 150 до 200 кг включ. | $\pm 100$ | $\pm 200$ |
|     |      | св. 60 до 150 кг включ.  | 50  | св. 200 кг               | $\pm 150$ | $\pm 300$ |
|     |      |                          |     | св. 100 до 40 кг включ.  | $\pm 20$  | $\pm 40$  |
|     |      | св. 150 кг               | 100 | св. 40 до 60 кг включ.   | $\pm 30$  | $\pm 60$  |
| 600 | 1000 | до 150 кг включ.         | 50  | св. 60 до 100 кг включ.  | $\pm 50$  | $\pm 100$ |
|     |      |                          |     | св. 100 до 150 кг включ. | $\pm 75$  | $\pm 150$ |
|     |      |                          |     | св. 150 до 200 кг включ. | $\pm 100$ | $\pm 200$ |
|     |      | св. 150 до 300 кг включ. | 100 | св. 200 до 300 кг включ. | $\pm 150$ | $\pm 300$ |
|     |      |                          |     | св. 300 до 400 кг включ. | $\pm 200$ | $\pm 400$ |
|     |      | св. 300 кг               | 200 | св. 400 кг               | $\pm 300$ | $\pm 600$ |

Пределы допускаемой погрешности весов после выборки массы тары соответствуют пределам допускаемой погрешности для массы нетто при любом значении массы тары.

Количество разрядов индикации цены за 1 кг

6 (с терминалами L2-PT и MIRA-RT)

Количество разрядов индикации стоимости

7 (с терминалами L2-PT и MIRA-RT)

Дискретность цены и стоимости, руб.

0,01 (с терминалами L2-PT и MIRA-RT)

Пределы разности между показанием стоимости и ее расчетным значением, полученным в результате умножения измеренной массы и введенной цены, с учетом округления стоимости, руб.

$\pm 0,005$  (с терминалами L2-PT и MIRA-RT)

Наименования модификаций, значения НПВ однодиапазонных весов, значения габаритных размеров и массы ГПУ весов представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Обозначение модификаций                                     | НПВ однодиапазонных весов, кг                                                             | Габаритные размеры ГПУ (ширина x длина x высота), мм, не более | Масса ГПУ, кг, не более |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| РВА430-А3<br>РВА430-А6<br>РВА430-А15                        | от 1 до 3 включ.<br>от 3 до 6 включ.<br>от 6 до 15 включ.                                 | 240 x 240 x 80                                                 | 8                       |
| РВА430-ВВ30<br>РВА430-ВВ60                                  | от 10 до 30 включ.<br>от 30 до 60 включ.                                                  | 300 x 400 x 86                                                 | 12                      |
| РВА430-В30<br>РВА430-В60<br>РВА430-В150                     | от 10 до 30 включ.<br>от 30 до 60 включ.<br>от 60 до 150 включ.                           | 400 x 500 x 86                                                 | 23                      |
| РВА430-ВС60<br>РВА430-ВС150<br>РВА430-ВС300                 | от 20 до 60 включ.<br>от 60 до 150 включ.<br>от 150 до 300 включ.                         | 500 x 650 x 100                                                | 25                      |
| РВА430-СС60<br>РВА430-СС150<br>РВА430-СС300<br>РВА430-СС600 | от 20 до 60 включ.<br>от 60 до 150 включ.<br>от 150 до 300 включ.<br>от 300 до 600 включ. | 600 x 800 x 115                                                | 27                      |

Диапазон рабочих температур, °С:

- для ГПУ и терминалов

Spider SW, Spider BC и Spider FC, JagXtreme..... от минус 10 до плюс 40

- для остальных терминалов..... от 0 до плюс 40

Параметры электропитания от сети переменного тока:

- напряжение, В ..... 220<sup>+22</sup><sub>-33</sub>

- частота, Гц ..... 50±1

Потребляемая мощность, В·А, не более..... 60

Напряжение электропитания от аккумулятора, В..... 12

Время автономной работы при электропитании

от аккумулятора, ч, не менее:

- для весов с терминалами Spider..... 10

- для прочих весов..... 8

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на Руководство по эксплуатации и на табличку, закрепленную на раме ГПУ.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1 Весы ..... 1 шт.

2 Руководство по эксплуатации на терминал..... 1 экз.

3 Руководство по эксплуатации на весы платформенные РВА430..... 1 экз.

Дополнительное оборудование - в зависимости от заказа в соответствии с эксплуатационной документацией.

## ПОВЕРКА

Поверка весов проводится в соответствии с “Методикой поверки”, утвержденной ГЦИ СИ “Ростест-Москва” в июне 2004 г. и являющейся разделом Руководства по эксплуатации.

Основное поверочное оборудование: - гири класса точности М<sub>1</sub> по ГОСТ 7328.

Межповерочный интервал - 1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 29329 "Весы для статического взвешивания. Общие технические требования".  
Документация фирмы-изготовителя.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип весов платформенных РВА430 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Россия (495)268-04-70  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mttd.nt-rt.ru/> || [mtt@nt-rt.ru](mailto:mtt@nt-rt.ru)